

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 3/4-14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 3/4-14
GTIN	4062406037420
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 19,05 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D_s: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 17,4 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	38,1 mm
Koto kvadratas □	11 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	19,05 mm
Kiaurymės Ø	17,4 mm
Sriegio žingsnis	1,814 mm

Vijų skaičius colyje	14
Norma	DIN 376
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto $\varnothing D_s$	14 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	3/4-14 UNS LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius