

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1-8****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130030 1-8    |
| GTIN             | 4062406035440 |
| Produktų klasė   | 10N           |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 25,4 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Koto kvadratas □: 16 mm

Kiaurymės Ø: 22,15 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Koto kvadratas □           | 16 mm    |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4        |
| Ašmenys                    | HSS E    |
| Sriegio Ø                  | 25,4 mm  |
| Drožlių griovelių skaičius | 4        |
| Sriegio gylis              | 76,2 mm  |
| Sriegio žingsnis           | 3,175 mm |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Koto $\varnothing D_s$       | 20 mm  |
| Bendras ilgis L              | 160 mm                                       |
| Kiaurymės $\varnothing$      | 22,15 mm                                     |
| Vijų skaičius colyje         | 8  |
| Norma                        | DIN 376                                      |
| Sriegio tipas                | UNC  |
| Sriegio dydis                | 1-8 UNC                                      |
| Danga                        | be dangos                                    |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | ASME B1.1                                    |
| Tolerancijos klasė           | 1B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,10                                     |
| Tolerancijos klasė           | 3B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,20                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,05                                     |
| Kreipiančiosios dalies forma | B  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira       |
| Pjovimo kryptis              | dešininė                                     |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |