

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
Tipas: 1.1/16-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 1.1/16-12
GTIN	4062406037727
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 26,988 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Koto kvadratas □: 16 mm

Kiaurymės Ø: 25 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	2,117 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Kiaurymės Ø	25 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	4
Vijų skaičius colyje	12
Bendras ilgis L	160 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto kvadratas □	16 mm
Norma	DIN 376
Sriegio gylis	54 mm
Sriegio Ø	26,988 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	1.1/16-12 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius