

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1.1/8-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 1.1/8-16
GTIN	4062406035532
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 28,575 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 22 mm

Koto kvadratas □: 18 mm

Kiaurymės Ø: 27,1 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,588 mm
Norma	DIN 376
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	27,1 mm
Vijų skaičius colyje	16
Sriegio Ø	28,575 mm
Koto kvadratas □	18 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4

Bendras ilgis L	180 mm
Koto Ø D _s	22 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	57,15 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	1.1/8-16 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius