

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 3/8-27****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 3/8-27
GTIN	4062406034726
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Norma	DIN 371
Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	9,525 mm
Vijų skaičius colyje	27
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Kiaurymės Ø	8,7 mm
Koto kvadratas □	8 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	0,941 mm
Sriegio gylis	28,59 mm
Sriegio tipas	UNS

Sriegio dydis	3/8-27 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius