

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1.5/8-14****Užsakymo data**

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130030 1.5/8-14 |
| GTIN | 4062406036089 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 41,275 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 32 mm

Koto kvadratas □: 24 mm

Kiaurymės Ø: 39,5 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|-----------|
| Koto Ø D _s | 32 mm |
| Sriegio gylis | 82,55 mm |
| Kiaurymės Ø | 39,5 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Norma | DIN 376 |
| Koto kvadratas □ | 24 mm |
| Sriegio žingsnis | 1,814 mm |
| Sriegio Ø | 41,275 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Ašmenys | HSS E |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 |
| Bendras ilgis L | 200 mm |
| Vijų skaičius colyje | 14 |
| Sriegio tipas | UNS |
| Sriegio dydis | 1.5/8-14 UNS |
| Danga | be dangos |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | ASME B1.1 |
| Tolerancijos klasė | 1B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,10 |
| Tolerancijos klasė | 3B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,20 |
| Tolerancijos klasė | 2B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,05 |
| Kreipiančiosios dalies forma | B |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešininė |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |