

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1-10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 1-10
GTIN	4062406035433
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 10

Sriegio Ø: 25,4 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Koto kvadratas □: 16 mm

Kiaurymės Ø: 23 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	2,54 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Norma	DIN 376
Sriegio gylis	76,2 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Koto kvadratas □	16 mm
Vijų skaičius colyje	10

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	25,4 mm
Kiaurymės Ø	23 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	1-10 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius