

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 3/4-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 3/4-18
GTIN	4062406035167
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 19,05 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D_s: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 17,75 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	14 mm
Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	57,15 mm
Sriegio žingsnis	1,411 mm
Vijų skaičius colyje	18
Sriegio Ø	19,05 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto kvadratas □	11 mm
Kiaurymės Ø	17,75 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	125 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	3/4-18 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius