

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
Tipas: 7/8-10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 7/8-10
GTIN	4062406037550
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 10

Sriegio Ø: 22,23 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 19,75 mm

**Techninis aprašymas**

Koto kvadratas □	14,5 mm
Sriegio Ø	22,23 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	140 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	2,54 mm
Norma	DIN 376

Kiaurymės Ø	19,75 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	10
Sriegio gylis	66,69 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	7/8-10 UNS LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius