

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 5/8-27****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 5/8-27
GTIN	4062406035013
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 27

Sriegio Ø: 15,88 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 15 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	110 mm
Sriegio žingsnis	0,94 mm
Kiaurymės Ø	15 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Sriegio gylis	47,64 mm

Drožlių griovelio skaičius	3
Sriegio Ø	15,88 mm
Vijų skaičius colyje	27
Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	5/8-27 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius