

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 7/8-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 7/8-12
GTIN	4062406035303
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 22,23 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 20,2 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	66,69 mm
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	20,2 mm
Sriegio Ø	22,23 mm
Koto Ø D _s	18 mm
Drožlių griovelio skaičius	3
Sriegio žingsnis	2,117 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	140 mm
Koto kvadratas □	14,5 mm
Ašmenys	HSS E
Vijų skaičius colyje	12
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	7/8-12 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius