

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 9/16-14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 9/16-14
GTIN	4062406034993
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 14,29 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 12,6 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Koto Ø D _s	11 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	14,29 mm
Sriegio žingsnis	1,814 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Kiaurymės Ø	12,6 mm

Koto kvadratas □	9 mm
Sriegio gylis	57,16 mm
Norma	DIN 376
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	14
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	9/16-14 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius