

Garant
Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1.7/16-8

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130030 1.7/16-8
GTIN	4062406035891
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 36,512 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 28 mm

Koto kvadratas □: 22 mm

Kiaurymės Ø: 33,5 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vijų skaičius colyje	8
Sriegio žingsnis	3,175 mm
Kiaurymės Ø	33,5 mm
Sriegio Ø	36,512 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Drožlių griovelių skaičius	4

Koto $\varnothing D_s$	28 mm
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas \square	22 mm
Sriegio gylis	73 mm
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	1.7/16-8 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius