

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 1.3/16-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 1.3/16-12
GTIN	4062406037857
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	180 mm
Kiaurymės Ø	28,2 mm
Koto kvadratas □	18 mm
Vijų skaičius colyje	12
Sriegio Ø	30,162 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Drožlių griovelių skaičius	4
Norma	DIN 376
Sriegio gylis	60,32 mm
Koto Ø D _s	22 mm
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UN-LH

Sriegio dydis	1.3/16-12 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius