

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 3/8-36****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 3/8-36
GTIN	4062406034702
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 36

Sriegio Ø: 9,525 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Kiaurymės Ø: 8,9 mm

**Techninis aprašymas**

Vijų skaičius colyje	36
Bendras ilgis L	100 mm
Sriegio gylis	28,59 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	0,706 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Kiaurymės Ø	8,9 mm

Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 371
Sriegio Ø	9,525 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto kvadratas □	8 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	3/8-36 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius