

Garant
**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 7/8-12**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130031 7/8-12
GTIN	4062406037543
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 22,23 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 20,2 mm

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto Ø D _s	18 mm
Sriegio Ø	22,23 mm

Koto kvadratas □	14,5 mm
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	20,2 mm
Vijų skaičius colyje	12
Sriegio gylis	66,69 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	7/8-12 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius