

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 1/4-36****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130031 1/4-36 |
| GTIN | 4062406036799 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 36

Sriegio Ø: 6,35 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 5,7 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|----------|
| Sriegio žingsnis | 0,706 mm |
| Koto Ø D _s | 7 mm |
| Kiaurymės Ø | 5,7 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Vijų skaičius colyje | 36 |
| Sriegio Ø | 6,35 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 |

| | |
|------------------------------|--|
| Sriegio gylis | 19,05 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Bendras ilgis L | 80 mm |
| Ašmenys | HSS E |
| Koto kvadratas □ | 5,5 mm |
| Sriegio tipas | UNS-LH |
| Sriegio dydis | 1/4-36 UNS LH |
| Danga | be dangos |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | ASME B1.1 |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,10 |
| Tolerancijos klasė | 3B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,20 |
| Tolerancijos klasė | 2B |
| Tolerancijos klasė | 1B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,05 |
| Kreipiančiosios dalies forma | B |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | kairinė |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |