

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 13/16-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 13/16-16
GTIN	4062406037468
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 20,638 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 19,1 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	140 mm
Norma	DIN 376
Vijų skaičius colyje	16
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	20,638 mm
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Drožlių griovelių skaičius	3

Kiaurymės Ø	19,1 mm
Sriegio gylis	41,3 mm
Koto Ø D _s	18 mm
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	14,5 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	13/16-16 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius