

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 5/16-48****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 5/16-48
GTIN	4062406034610
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 48

Sriegio Ø: 7,94 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 7,5 mm

**Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto kvadratas □	6,2 mm
Sriegio žingsnis	0,529 mm
Kiaurymės Ø	7,5 mm
Vijų skaičius colyje	48

Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	23,79 mm
Sriegio Ø	7,94 mm
Norma	DIN 371
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	5/16-48 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius