

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 1/2-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 1/2-20
GTIN	4062406037123
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 12,7 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 11,5 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	38,1 mm
Kiaurymės Ø	11,5 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelio skaičius	3
Norma	DIN 376
Bendras ilgis L	110 mm

Koto $\varnothing D_s$	11 mm
Sriegio \varnothing	12,7 mm
Vijų skaičius colyje	20
Koto kvadratas \square	9 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Sriegio tipas	UNF-LH
Sriegio dydis	1/2-20 UNF LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius