

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1.9/16-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 1.9/16-16
GTIN	4062406036010
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 39,688 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 32 mm

Koto kvadratas □: 24 mm

Kiaurymės Ø: 38,2 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,588 mm
Vijų skaičius colyje	16
Kiaurymės Ø	38,2 mm
Norma	DIN 376
Sriegio Ø	39,688 mm
Koto Ø D _s	32 mm
Sriegio gylis	79,38 mm

Bendras ilgis L	200 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto kvadratas □	24 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelio skaičius	4
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	1.9/16-16 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius