

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1/2-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 1/2-20
GTIN	4062406034887
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 12,7 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 11,5 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio gylis	38,1 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	110 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Norma	DIN 376
Sriegio Ø	12,7 mm

Vijų skaičius colyje	20
Koto kvadratas □	9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelėlių skaičius	3
Kiaurymės Ø	11,5 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	1/2-20 UNF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius