

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: NO.10-36****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 NO.10-36
GTIN	4062406034412
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 36

Sriegio Ø: 4,83 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,15 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	4,15 mm
Sriegio gylis	14,49 mm
Vijų skaičius colyje	36
Koto Ø D _s	6 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm
Sriegio žingsnis	0,706 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Drožlių griovelių skaičius	3
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 371
Sriegio Ø	4,83 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	10-36 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius