

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1.3/4-8****Užsakymo data**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 130030 1.3/4-8 |
| GTIN             | 4062406036232  |
| Produktų klasė   | 10N            |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 44,45 mm

Bendras ilgis L: 220 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 41,4 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Sriegio gylis              | 88,9 mm  |
| Norma                      | DIN 376  |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 36 mm    |
| Koto kvadratas □           | 29 mm    |
| Drožlių griovelių skaičius | 4        |
| Sriegio žingsnis           | 3,175 mm |
| Ašmenys                    | HSS E    |
| Vijų skaičius colyje       | 8        |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Bendras ilgis L              | 220 mm                                       |
| Kiaurymės Ø                  | 41,4 mm                                      |
| Sriegio Ø                    | 44,45 mm                                     |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 4  |
| Sriegio tipas                | UN   |
| Sriegio dydis                | 1.3/4-8 UN                                   |
| Danga                        | be dangos                                    |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | ASME B1.1                                    |
| Tolerancijos klasė           | 1B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,10                                     |
| Tolerancijos klasė           | 3B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,20                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,05                                     |
| Kreipiančiosios dalies forma | B  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira                 |
| Pjovimo kryptis              | dešininė                                     |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |