

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1.1/16-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 1.1/16-18
GTIN	4062406035464
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 26,988 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 20 mm

Koto kvadratas □: 16 mm

Kiaurymės Ø: 25,8 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	26,988 mm
Sriegio gylis	54 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vijų skaičius colyje	18
Kiaurymės Ø	25,8 mm
Drožlių griovelų skaičius	4
Sriegio žingsnis	1,411 mm

Ašmenys	HSS E
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Norma	DIN 376
Koto kvadratas \square	16 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Sriegio tipas	UNEF
Sriegio dydis	1.1/16-18 UNEF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius