

Garant

Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, Tipas: 1.1/4-12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	130031 1.1/4-12
GTIN	4062406037925
Produktų klasė	10N

Aprašymas

Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 31,75 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 25 mm

Koto kvadratas □: 20 mm

Kiaurymės Ø: 29,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	63,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	31,75 mm
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės Ø	29,5 mm
Norma	DIN 376
Sriegio žingsnis	2,117 mm

Bendras ilgis L	180 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto $\varnothing D_s$	25 mm
Koto kvadratas \square	20 mm
Vijų skaičius colyje	12
Sriegio tipas	UNF-LH
Sriegio dydis	1.1/4-12 UNF LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius