

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1/4-36****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 1/4-36
GTIN	4062406034559
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 36

Sriegio Ø: 6,35 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 5,7 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	5,5 mm
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D _s	7 mm
Sriegio gylis	19,05 mm
Vijų skaičius colyje	36
Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	80 mm

Norma	DIN 371
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	5,7 mm
Sriegio Ø	6,35 mm
Sriegio žingsnis	0,706 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	1/4-36 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius