

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 1-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 1-16
GTIN	4062406037642
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 25,4 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 20 mm

Koto kvadratas □: 16 mm

Kiaurymės Ø: 23,9 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	23,9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vijų skaičius colyje	16
Sriegio Ø	25,4 mm
Sriegio gylis	76,2 mm
Norma	DIN 376
Drožlių griovelių skaičius	4

Sriegio žingsnis	1,588 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas \square	16 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	1-16 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius