

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 7/8-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 7/8-16
GTIN	4062406035280
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 22,23 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 20,7 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	66,69 mm
Norma	DIN 376
Vijų skaičius colyje	16
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Kiaurymės Ø	20,7 mm
Drožlių griovelio skaičius	3
Sriegio Ø	22,23 mm

Bendras ilgis L	140 mm
Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto $\varnothing D_s$	18 mm
Koto kvadratas \square	14,5 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	7/8-16 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius