

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
Tipas: 7/16-14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 7/16-14
GTIN	4062406037086
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 11,11 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 9,3 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio gylis	33,33 mm
Sriegio žingsnis	1,814 mm
Koto kvadratas □	7 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Kiaurymės Ø	9,3 mm
Norma	DIN 376
Sriegio Ø	11,11 mm

Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	14
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto $\varnothing D_s$	9 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UNC-LH
Sriegio dydis	7/16-14 UNC LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius