

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
Tipas: 3/4-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 3/4-20
GTIN	4062406037390
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 19,05 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 18 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio gylis	57,15 mm
Kiaurymės Ø	18 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Vijų skaičius colyje	20
Norma	DIN 376
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Drožlių griovelių skaičius	3
Koto kvadratas □	11 mm
Sriegio Ø	19,05 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	125 mm
Sriegio tipas	UNEF-LH
Sriegio dydis	3/4-20 UNEF LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius