

**Garant**
**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1/2-24**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130030 1/2-24 |
| GTIN             | 4062406034870 |
| Produktų klasė   | 10N           |

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 12,7 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 11,7 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3       |
| Sriegio gylis              | 25,4 mm |
| Kiaurymės Ø                | 11,7 mm |
| Ašmenys                    | HSS E   |
| Vijų skaičius colyje       | 24      |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 11 mm   |
| Koto kvadratas □           | 9 mm    |
| Drožlių griovelių skaičius | 3       |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Norma                        | DIN 376                                      |
| Sriegio žingsnis             | 1,058 mm                                     |
| Sriegio Ø                    | 12,7 mm                                      |
| Bendras ilgis L              | 110 mm                                       |
| Sriegio tipas                | UNS  |
| Sriegio dydis                | 1/2-24 UNS                                   |
| Danga                        | be dangos                                    |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | ASME B1.1                                    |
| Tolerancijos klasė           | 1B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,10                                     |
| Tolerancijos klasė           | 3B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,20                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,05                                     |
| Kreipiančiosios dalies forma | B  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira                 |
| Pjovimo kryptis              | dešininė                                     |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |