

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 5/8-11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 5/8-11
GTIN	4062406035082
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 11

Sriegio Ø: 15,88 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 13,53 mm

**Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	13,53 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Sriegio gylis	47,64 mm
Sriegio žingsnis	2,309 mm

Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	11
Sriegio Ø	15,88 mm
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	5/8-11 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius