

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 1-16
GTIN	4062406035402
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 25,4 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 20 mm

Koto kvadratas □: 16 mm

Kiaurymės Ø: 23,9 mm

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Bendras ilgis L	160 mm
Koto Ø D _s	20 mm
Koto kvadratas □	16 mm
Kiaurymės Ø	23,9 mm

Drožlių griovelių skaičius	4
Vijų skaičius colyje	16
Norma	DIN 376
Sriegio gylis	76,2 mm
Sriegio Ø	25,4 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	1-16 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius