

**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
Tipas: 1.3/16-20**

**Užsakymo data**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Užsakymo numeris | 130031 1.3/16-20 |
| GTIN             | 4062406037833    |
| Produktų klasė   | 10N              |

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Sriegio žingsnis           | 1,27 mm   |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4         |
| Norma                      | DIN 376   |
| Koto kvadratas □           | 18 mm     |
| Sriegio Ø                  | 30,162 mm |
| Vijų skaičius colyje       | 20        |
| Kiaurymės Ø                | 28,97 mm  |
| Bendras ilgis L            | 180 mm    |
| Drožlių griovelių skaičius | 4         |
| Sriegio gylis              | 60,32 mm  |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 22 mm     |
| Ašmenys                    | HSS E     |
| Sriegio tipas              | UN-LH     |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Sriegio dydis                | 1.3/16-20 UN LH                              |
| Danga                        | be dangos                                    |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | ASME B1.1                                    |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,10                                     |
| Tolerancijos klasė           | 3B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,20                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B   |
| Tolerancijos klasė           | 1B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,05                                     |
| Kreipiančiosios dalies forma | B  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira                 |
| Pjovimo kryptis              | kairinė                                      |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |