

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: NO.6-32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 NO.6-32
GTIN	4062406034351
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 32

Sriegio Ø: 3,51 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D_s: 4 mm

Koto kvadratas □: 3 mm

Kiaurymės Ø: 2,77 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	56 mm
Koto Ø D _s	4 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	10,53 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	3,51 mm
Ašmenys	HSS E

Norma	DIN 371
Koto kvadratas □	3 mm
Kiaurymės Ø	2,77 mm
Vijų skaičius colyje	32
Sriegio žingsnis	0,794 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	6-32 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius