

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 15/16-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 15/16-12
GTIN	4062406035358
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 23,812 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 21,8 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	21,8 mm
Sriegio gylis	47,64 mm
Vijų skaičius colyje	12
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D _s	18 mm

Norma	DIN 376
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto kvadratas □	14,5 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Sriegio Ø	23,812 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	15/16-12 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius