

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 1.7/16-8****Užsakymo data**

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130031 1.7/16-8 |
| GTIN | 4062406038137 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 36,512 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 28 mm

Koto kvadratas □: 22 mm

Kiaurymės Ø: 33,5 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------|----------|
| Bendras ilgis L | 200 mm |
| Vijų skaičius colyje | 8 |
| Koto kvadratas □ | 22 mm |
| Kiaurymės Ø | 33,5 mm |
| Ašmenys | HSS E |
| Norma | DIN 376 |
| Sriegio žingsnis | 3,175 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Sriegio gylis | 73 mm |
| Sriegio Ø | 36,512 mm |
| Koto Ø D _s | 28 mm |
| Drožlių griovelų skaičius | 4 |
| Sriegio tipas | UN-LH |
| Sriegio dydis | 1.7/16-8 UN LH |
| Danga | be dangos |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | ASME B1.1 |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,10 |
| Tolerancijos klasė | 3B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,20 |
| Tolerancijos klasė | 2B |
| Tolerancijos klasė | 1B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,05 |
| Kreipiančiosios dalies forma | B |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | kairinė |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |