

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,  
Tipas: 15/16-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 15/16-12
GTIN	4062406037598
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 23,812 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 21,8 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	21,8 mm
Koto kvadratas □	14,5 mm
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Sriegio Ø	23,812 mm
Norma	DIN 376
Sriegio gylis	47,64 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	12
Koto $\varnothing D_s$	18 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	15/16-12 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius