

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 5/8-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 5/8-12
GTIN	4062406035075
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 15,88 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 13,9 mm

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelio skaičius	3
Sriegio Ø	15,88 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Vijų skaičius colyje	12
Kiaurymės Ø	13,9 mm
Norma	DIN 376

Sriegio gylis	47,64 mm
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	5/8-12 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius