

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 1/4-48****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 1/4-48
GTIN	4062406036775
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 48

Sriegio Ø: 6,35 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 5,85 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	6,35 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės Ø	5,85 mm
Koto kvadratas □	5,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	19,05 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,529 mm
Koto $\varnothing D_s$	7 mm
Norma	DIN 371
Vijų skaičius colyje	48
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	1/4-48 UNS LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius