

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 1.1/4-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 1.1/4-16
GTIN	4062406037901
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 31,75 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 25 mm

Koto kvadratas □: 20 mm

Kiaurymės Ø: 30,3 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	31,75 mm
Koto kvadratas □	20 mm
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Vijų skaičius colyje	16
Drožlių griovelių skaičius	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Norma	DIN 376

Koto Ø D _s	25 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	180 mm
Sriegio gylis	63,5 mm
Kiaurymės Ø	30,3 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	1.1/4-16 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius