

Garant
Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1.3/4-10

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130030 1.3/4-10
GTIN	4062406036225
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 10

Sriegio Ø: 44,45 mm

Bendras ilgis L: 220 mm

Koto Ø D_s: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 42 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	29 mm
Sriegio Ø	44,45 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	42 mm
Bendras ilgis L	220 mm
Sriegio žingsnis	2,54 mm
Koto Ø D _s	36 mm
Vijų skaičius colyje	10

Sriegio gylis	88,9 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	1.3/4-10 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius