

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1.1/4-8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 1.1/4-8
GTIN	4062406035709
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 31,75 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Koto kvadratas □: 20 mm

Kiaurymės Ø: 28,8 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	3,175 mm
Sriegio Ø	31,75 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	28,8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio gylis	63,5 mm
Koto kvadratas □	20 mm

Norma	DIN 376
Bendras ilgis L	180 mm
Vijų skaičius colyje	8
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	1.1/4-8 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius