

**Garant**
**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 5/16-24**

**Užsakymo data**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 130030 5/16-24 |
| GTIN             | 4062406034665  |
| Produktų klasė   | 10N            |

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 7,94 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 6,9 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Norma                      | DIN 371  |
| Sriegio gylis              | 23,82 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 3        |
| Koto kvadratas □           | 6,2 mm   |
| Kiaurymės Ø                | 6,9 mm   |
| Sriegio žingsnis           | 1,058 mm |
| Sriegio Ø                  | 7,94 mm  |

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Bendras ilgis L              | 90 mm                                        |
| Ašmenys                      | HSS E                                        |
| Vijų skaičius colyje         | 24                                           |
| Koto Ø D <sub>s</sub>        | 8 mm                                         |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 3                                            |
| Sriegio tipas                | UNF                                          |
| Sriegio dydis                | 5/16-24 UNF                                  |
| Danga                        | be dangos                                    |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | ASME B1.1                                    |
| Tolerancijos klasė           | 1B                                           |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,10                                     |
| Tolerancijos klasė           | 3B                                           |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,20                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B                                           |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,05                                     |
| Kreipiančiosios dalies forma | B                                            |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne                                           |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira                 |
| Pjovimo kryptis              | dešininė                                     |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be                                           |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |