

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 1-20
GTIN	4062406035389
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 25,4 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 20 mm

Koto kvadratas □: 16 mm

Kiaurymės Ø: 24,3 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	20 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Sriegio gylis	76,2 mm
Vijų skaičius colyje	20
Kiaurymės Ø	24,3 mm
Sriegio Ø	25,4 mm

Norma	DIN 376
Koto kvadratas □	16 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio tipas	UNEF
Sriegio dydis	1-20 UNEF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius