

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 3/8-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 3/8-16
GTIN	4062406037000
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 9,525 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Kiaurymės Ø: 7,95 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	8 mm
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Sriegio Ø	9,525 mm
Vijų skaičius colyje	16
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 371
Bendras ilgis L	100 mm

Kiaurymės Ø	7,95 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto Ø D _s	10 mm
Sriegio gylis	28,59 mm
Sriegio tipas	UNC-LH
Sriegio dydis	3/8-16 UNC LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius