

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 7/16-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 7/16-20
GTIN	4062406037055
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 11,11 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 9,9 mm

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 376
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	20
Sriegio gylis	33,33 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto Ø D _s	9 mm

Sriegio Ø	11,11 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Kiaurymės Ø	9,9 mm
Koto kvadratas □	7 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio tipas	UNF-LH
Sriegio dydis	7/16-20 UNF LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius