

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos,
Tipas: 7/8-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130031 7/8-20
GTIN	4062406037505
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 22,23 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 21,15 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	14,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Vijų skaičius colyje	20
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Sriegio gylis	66,69 mm
Sriegio Ø	22,23 mm

Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	21,15 mm
Koto Ø D _s	18 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	UNEF-LH
Sriegio dydis	7/8-20 UNEF LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius