

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1.11/16-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 1.11/16-12
GTIN	4062406036157
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 42,862 mm

Bendras ilgis L: 220 mm

Koto Ø D_s: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 40,85 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	12
Bendras ilgis L	220 mm
Koto Ø D _s	36 mm
Kiaurymės Ø	40,85 mm
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ašmenys	HSS E

Koto kvadratas □	29 mm
Sriegio gylis	85,72 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio Ø	42,862 mm
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	1.11/16-12 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius